

CONSULTA Nº 3

Solicitud: Consulta Procedimiento abierto PA 2026-7-004 (A/SUM-014769/2026)
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MESAS, TORRES Y
MICROSCOPIOS QUIRÚRGICOS PARA LA FASE III DEL PLAN DIRECTOR DEL HOSPITAL
CLÍNICO SAN CARLOS

Indica si actúas como

☒ Persona interesada

☐ Persona representante

Datos de la persona interesada

Tipo de identificación
NIF

Identificación
A28165587

Razón social/Entidad
PRIM S.A

e-mail
departamento.concursos@prim.es

Teléfono
690828704

Medio de notificación

Las notificaciones se realizarán a través de medios electrónicos, por lo que, con carácter previo a la solicitud, al menos la persona seleccionada deberá estar obligatoriamente dada de alta en el Sistema de Notificaciones Electrónicas de la Comunidad de Madrid. Puedes darte de alta accediendo a este [enlace](#).

ASUNTO:

PA 2026-7-004 (A/SUM-014769/2026)

Expone

o ¿La distancia focal del cabezal podría ser de 21 mm?

o La longitud de las ópticas de 10mm no puede ser de 250 cm, querrán decir 250mm aun así son muy cortas y debemos valorar si el aproximadamente valdría los 321mm de las nuestras.

o ¿Se admite una fuente de luz LED y Láser? Solo hay una casa comercial con fuente de luz "únicamente LED" para captación de verde de indocianina (Storz) lo cual limita la libre competencia. La fuente de luz láser para captación de luz NIR para verde indocianina tiene ventajas al ser más sensible (necesita menos cantidad de reactivo para la captación y mantiene la imagen más estable) y al igual que la luz LED no requiere de ningún sistema de seguridad ni protección (al ser luz láser de baja intensidad).

Solicita

Respuesta a las anteriores cuestiones

Relación de documentos que se aportan junto a la solicitud (Estos documentos se adjuntarán después de enviar la solicitud a registro)**Fecha****En**

Madrid

a

28/09/2026

Firma

Documento firmado electrónicamente a través del servicio de Firma No Criptográfica de la Comunidad de Madrid, // Firmante: A28165587 // Razón Social: PRIM SL // Representante: [REDACTED] - ROSA PAJUELO DIAZ // Certificado electrónico: PLATAFORMA DE ADMINISTRACION ELECTRONICA DE COMUNIDAD DE MADRID // Fecha: 28/09/2026 13:33:29

Organismo destinatario**Consejería**

Consejería de Sanidad

Dirección General / Organismo

HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS

PREGUNTAS:

o ¿La distancia focal del cabezal podría ser de 21 mm?

o La longitud de las ópticas de 10mm no puede ser de 250 cm, querrán decir 250mm aun así son muy cortas y debemos valorar si el aproximadamente valdría los 321mm de las nuestras.

¿Se admite una fuente de luz LED y Láser? Solo hay una casa comercial con fuente de luz "únicamente LED" para captación de verde de indocianina (Storz) lo cual limita la libre concurrencia. La fuente de luz láser para captación de luz NIR para verde indocianina tiene ventajas al ser más sensible (necesita menos cantidad de reactivo para la captación y mantiene la imagen más estable) y al igual que la luz LED no requiere de ningún sistema de seguridad ni protección (al ser luz láser de baja intensidad).

RESPUESTAS:

A continuación, se procede a dar respuesta a las consultas planteadas:

Pregunta 1: *¿La distancia focal del cabezal podría ser de 21 mm?*

Respuesta 1: La distancia focal mínima exigida en los cabezales de cámara es: "19mm aprox.", entiéndase por aproximada un $\pm 5\%$, tal y como se especifica en el apartado 4.2 del PPT.

Pregunta 2: *La longitud de las ópticas de 10mm no puede ser de 250 cm, querrán decir 250mm aun así son muy cortas y debemos valorar si el aproximadamente valdría los 321mm de las nuestras.*

Respuesta 2: La longitud mínima exigida para las ópticas de laparoscopia es aproximadamente 30 cm. La longitud de 250 cm hace referencia al cable de luz. En todo caso, entiéndase por aproximadamente un $\pm 5\%$, tal y como se especifica en el apartado 4.2 del PPT.

Pregunta 3: *¿Se admite una fuente de luz LED y Láser? Solo hay una casa comercial con fuente de luz "únicamente LED" para captación de verde de indocianina (Storz) lo cual limita la libre concurrencia. La fuente de luz láser para captación de luz NIR para verde indocianina tiene ventajas al ser más sensible (necesita menos cantidad de reactivo para la captación y mantiene la imagen más estable) y al igual que la luz LED no requiere de ningún sistema de seguridad ni protección (al ser luz láser de baja intensidad).*

Respuesta 3:

Se solicita fuente de luz de tecnología LED, tal y como se establece en los requisitos mínimos del PPT.

Fdo.:

Firmado por GÓMEZ GARVÍN ALEJANDRO - [REDACTED]
el día 05/10/2026 con un certificado emitido
por SIA SUB01

Fdo.:

Firmado digitalmente por: SOMOLINOS MARTINEZ ALFREDO - [REDACTED]
Fecha: 2026.10.05 13:48
Referencia: 57/726157.9/26
Verificación y validez por CSV: [REDACTED].
La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestion.comunidad.madrid/csv>

Ingeniero de Equipamiento y Alta tecnología

**Subdirector de Gestión de Mantenimiento,
Infraestructuras y Alta tecnología**